Produktdatenblatt Eigenschaften

176251

Temperaturregler Einsatz Öffner 10(4)A Ein-/ Ausschalter





Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO	
Produkt- oder Komponententyp	Thermostat	
Gerätedarstellung	Mechanismus	
Menge pro Satz	Satz à 1	

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau	
Art und Zusammensetzung der Kontakte	1 Ö	
Steuerungstyp	ON/OFF-Wahlschalter	
Temperatureinstellungsbereich	530 °C	
[In] Bemessungsstrom	10 A (ohmsch Last)	
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V AC 50 Hz	
Max. Schaltleistung	2200 W	
Lokale Signalisierung	LED	,
Programmierbare Temperatur	Nachtbetrieb	

Montage

Schutzart (IP)	IP30

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	6,5 cm	
VPE 1 Breite	7,2 cm	
VPE 1 Länge	7,2 cm	
VPE 1 Gewicht	76,3 g	

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt	
EU-RoHS-Richtlinie	Konform	
Quecksilberfrei	Ja	
RoHS-Richtlinie für China	☑RoHS-Erklärung Für China	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫ Ja	
Umweltproduktdeklaration	☑ Produktumweltprofil	
Kreislaufwirtschafts-Profil	☑ Entsorgungsinformationen	

Gewährleistung 18 Monate