



Hauptmerkmale

Baureihe	TwinBus Acero
Produkt- oder Komponententyp	Audio-Türstation
Ruftaste	2 Klingelknöpfe

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Wetterfester Einbaulautsprecher Türstation
Montagemodus	Unterputzmontage
Befestigungsmodus	Verdeckte Schrauben
Oberflächenbeschaffenheit	Edelstahl
Mechanische Robustheit	Vandalismusgeschützt
Versorgung	Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar	Austauschbares Namensschild an der Frontseite
Lichtquelle	LED beleuchtetes Typenschild + Klingeltaste (weiße LED) RAL 1017
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Abmessungen der Beschriftung	64 x 16 mm
Breite	154 mm
Höhe	271 mm
Tiefe	2,5 mm
Produktgewicht	1,94 kg

Montage

Umgebungseigenschaften	Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	39,9 cm
VPE 1 Breite	22,4 cm
VPE 1 Länge	15,9 cm
VPE 1 Gewicht	2,1 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	32,5 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	30,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,61 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------