



Hauptmerkmale

Baureihe	TwinBus Acero
Produkt- oder Komponententyp	Audio-Türstation
Ruftaste	6 bell buttons

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Wetterfester Einbaulautsprecher Türstation
Montagemodus	Unterputzmontage
Befestigungsmodus	Verdeckte Schrauben
Oberflächenbeschaffenheit	Edelstahl
Mechanische Robustheit	Vandalismusgeschützt
Versorgung	Über TwinBus-Netzteil
Funktion verfügbar	Austauschbares Namensschild an der Frontseite
Lichtquelle	LED beleuchtetes Typenschild + Klingeltaste (weiße LED) RAL 1017
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Abmessungen der Beschriftung	64 x 16 mm
Breite	154 mm
Höhe	391 mm
Tiefe	2,5 mm

Montage

Umgebungseigenschaften	Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	16,300 cm
VPE 1 Breite	23,000 cm
VPE 1 Länge	54,900 cm
VPE 1 Gewicht	2,610 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	38,600 cm
VPE 2 Breite	40,300 cm
VPE 2 Länge	59,800 cm
VPE 2 Gewicht	8,874 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------