



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|------------------|
| Produktbereich | TwinBus Acero |
| Produkt- oder Komponententyp | Audio-Türstation |
| Ruftaste | 10 bell buttons |

Zusatzmerkmale

| | |
|------------------------------|--|
| Geräteaufbau | Türstation Wetterfester Einbaulautsprecher |
| Montagemodus | Unterputzmontage |
| Befestigungsmodus | Sichtbare Schrauben |
| Oberflächenbeschaffenheit | Edelstahl |
| Mechanische Robustheit | Vandalismusgeschützt |
| Versorgung | Über TwinBus-Netzteil |
| Funktion verfügbar | Austauschbares Namensschild an der Frontseite |
| Lichtquelle | LED beleuchtetes Typenschild + Klingeltaste (weiße LED) RAL 1017 |
| Anschlüsse - Klemmen | Schraubklemmen |
| Abmessungen der Beschriftung | 64 x 16 mm |
| Breite | 282 mm |
| Höhe | 361 mm |
| Tiefe | 2,5 mm |
| Produktgewicht | 3,248 kg |

Montage

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Umgebungseigenschaften | Wetterfest |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...40 °C |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 16,900 cm |
| VPE 1 Breite | 36,300 cm |
| VPE 1 Länge | 42,900 cm |
| VPE 1 Gewicht | 3,604 kg |
| VPE 2 Art | CAR |
| VPE 2 Menge | 2 |
| VPE 2 Höhe | 38,200 cm |
| VPE 2 Breite | 40,000 cm |
| VPE 2 Länge | 60,400 cm |
| VPE 2 Gewicht | 8,368 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| Frei von REACH-SVHC | Ja |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform EU-RoHS-Deklaration |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|