



Hauptmerkmale

Produktserie	TwinBus Acero
Produkt oder Komponententyp	Audio-Türstation
Ruftaste	10 bell buttons

Zusatzmerkmale

Geräteaufbau	Türstation Wetterfester Einbaulautsprecher
Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau
Befestigungsart	Sichtbare Schrauben
Oberflächenfinish	Edelstahl
Mechanische Robustheit	Vandalismusgeschützt
Versorgung	Via TwinBus power supply unit
Funktion verfügbar	Austauschbares Namensschild an der Frontseite
Lichtquelle	LED illuminated nameplate + bell button (white LED) RAL 1017
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Abmessungen der Beschriftung	64 x 16 mm
Breite	282 mm
Höhe	361 mm
Tiefe	2,5 mm
Produktgewicht	3,248 kg

Montage

Umweltbedingungen	Wetterfest
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	3,83 kg
Höhe VPE1	42,6 cm
Breite VPE1	35,1 cm
Länge VPE1	15,6 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	2
Gewicht VPE2	8,41 kg
Höhe VPE2	58,7 cm
Breite VPE2	38,2 cm
Länge VPE2	35 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------