



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Festes Kameramodul
Sensortyp	1,3" CCD Color-Kamera
Farbton	Silber

Zusatzmerkmale

Produktbestimmung	Modul-Türstation TwinBus-Video-Türsprechanlage
Farbe der Lichtquelle	Weiß LED Steuerung über Dimmerschalter
Erfassungsbereich	60° vertikal 80° horizontal
Winkelanzeige horizontal x vertikal	60° vertikal 80° horizontal
Versorgung	Über Netztrafo Über Video-Netzgerät
Elektrische Verbindung	TwinBus-Anschluss Koaxialanschluss
Lichtempfindlichkeit	0 lux
TV-Standards	PAL
Pixelauflösung	752 x 582
AV-Ausgangspegel	1 Vss, symmetrical
Funktion verfügbar	Blendenautomatik
Montagehöhe	1500...1650 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,800 cm
VPE 1 Breite	11,200 cm
VPE 1 Länge	14,300 cm
VPE 1 Gewicht	210,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	20,100 cm
VPE 2 Breite	30,500 cm
VPE 2 Länge	40,700 cm
VPE 2 Gewicht	3,750 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------