



### Hauptmerkmale

Produkt oder Komponententyp	Mechanisch einstellbares Kameramodul
Sensortyp	1,3" CCD Color-Kamera
Farbton	Silber

### Zusatzmerkmale

Zielort Produkt	TwinBus-Video-Türsprechanlage Modul-Türstation
Farbe der Lichtquelle	Weiß LED Steuerung über Dimmerschalter
Erfassungsbereich	150° horizontal 90° vertical
Winkelanzeige horiz. x vert.	60° vertical 80° horizontal
Versorgung	Über Netztrafo Über Video-Netzgerät
Elektrische Verbindung	TwinBus-Anschluss Koaxialanschluss
Lichtempfindlichkeit	0 lux
TV-Standards	PAL
Pixelauflösung	752 x 582
AV-Ausgangspegel	1 Vss, symmetrical
Funktion verfügbar	Blendautomatik
Montagehöhe	1400...1700 mm

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C
---------------------------------	-------------

### Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	227 g
Höhe VPE1	10,9 cm
Breite VPE1	14,1 cm
Länge VPE1	7,7 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	16
Gewicht VPE2	3,98 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	40 cm
Länge VPE2	30 cm

## Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------