1816220

Color-Kameramodul. mechanisch verstellbar, silber





Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Mechanisch einstellbares Kameramodul
Sensortyp	1,3" CCD Color-Kamera
Farbton	Silber

Zusatzmerkmale

Produktbestimmung	TwinBus-Video-Türsprechanlage Modul-Türstation	
Farbe der Lichtquelle	Weiß LED Steuerung über Dimmerschalter	
Erfassungsbereich	150° horizontal 90° vertikal	
Winkelanzeige horizontal x vertikal	60° vertikal 80° horizontal	
Versorgung	Über Netztrafo Über Video-Netzgerät	
Elektrische Verbindung	TwinBus-Anschluss Koaxialanschluss	
Lichtempfindlichkeit	0 lux	
TV-Standards	PAL	
Pixelauflösung	752 x 582	
AV-Ausgangspegel	1 Vss, symmetrical	
Funktion verfügbar	Blendenautomatik	
Montagehöhe	14001700 mm	

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2040 °C	
o goda goto por ata zor. zot. roz		

Verpackungseinheiten VPE 1 Art

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	7,800 cm	
VPE 1 Breite	11,200 cm	
VPE 1 Länge	14,400 cm	
VPE 1 Gewicht	220,000 g	
VPE 2 Art	CAR	
VPE 2 Menge	16	
VPE 2 Höhe	20,300 cm	
VPE 2 Breite	30,700 cm	
VPE 2 Länge	40,400 cm	
VPE 2 Gewicht	3,886 kg	

Nachhaltigkeit

Green Premium Produkt
☑ REACh-Deklaration
Ja
Konform E-EU-RoHS-Deklaration
Ja
Ja
☑ RoHS-Erklärung Für China
₫Ja
[™] Produktumweltprofil
☐ Entsorgungsinformationen
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------