



### Hauptmerkmale

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Produkt oder Komponententyp | Elektrisch einstellbares Kameramodul |
| Sensortyp                   | 1,3" CCD Color-Kamera                |
| Farbton                     | Silber                               |

### Zusatzmerkmale

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Zielort Produkt              | TwinBus-Video-Türsprechanlage<br>Modul-Türstation |
| Farbe der Lichtquelle        | Weiß LED Steuerung über Dimmerschalter            |
| Erfassungsbereich            | 60° vertikal<br>130° horizontal                   |
| Winkelanzeige horiz. x vert. | 60° vertical<br>80° horizontal                    |
| Versorgung                   | Über Video-Netzgerät<br>Über Netztrafo            |
| Elektrische Verbindung       | TwinBus-Anschluss<br>Koaxialanschluss             |
| Lichtempfindlichkeit         | 0 lux   |
| TV-Standards                 | PAL   |
| Pixelauflösung               | 752 x 582   |
| AV-Ausgangspegel             | 1 Vss, symmetrical                                |
| Funktion verfügbar           | Blendenautomatik                                  |
| Montagehöhe                  | 1400...1700 mm                                    |

### Montage

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -20...40 °C |
|---------------------------------|-------------|

### Packing Units

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Verpackungstyp VPE1           | PCE     |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1       |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 235 g   |
| Höhe VPE1                     | 11 cm   |
| Breite VPE1                   | 14 cm   |
| Länge VPE1                    | 7,5 cm  |
| Verpackungstyp VPE2           | CAR     |
| Inhaltsmenge VPE2             | 16      |
| Gewicht VPE2                  | 4,1 kg  |
| Höhe VPE2                     | 18,5 cm |
| Breite VPE2                   | 40 cm   |
| Länge VPE2                    | 30 cm   |

## Offer Sustainability

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>   |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>  |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|