



Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Elektrisch einstellbares Kameramodul
Sensortyp	1,3" CCD Color-Kamera
Farbton	Silber

Zusatzmerkmale

Produktbestimmung	TwinBus-Video-Türsprechanlage Modul-Türstation
Farbe der Lichtquelle	Weiß LED Steuerung über Dimmerschalter
Erfassungsbereich	60° vertikal 130° horizontal
Winkelanzeige horizontal x vertikal	60° vertikal 80° horizontal
Versorgung	Über Video-Netzgerät Über Netztrafo
Elektrische Verbindung	TwinBus-Anschluss Koaxialanschluss
Lichtempfindlichkeit	0 lux
TV-Standards	PAL
Pixelauflösung	752 x 582
AV-Ausgangspegel	1 Vss, symmetrical
Funktion verfügbar	Blendenautomatik
Montagehöhe	1400...1700 mm

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...40 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	11,0 cm
VPE 1 Breite	14,0 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	235,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	30,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,1 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------