



### Hauptmerkmale

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Produktserie                | TwinBus Entravox   |
| Produkt oder Komponententyp | Video-Türstation   |
| Versorgung                  | Via TwinBus power supply unit video<br>Via TwinBus power supply unit |
| Ruftaste                    | 1 bell button  |
| Farbton                     | Silber   |

### Zusatzmerkmale

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Geräteaufbau                 | Farb-CCD-Kamera<br>Wetterfester Einbaulautsprecher<br>Türstation               |
| Zielort Produkt              | TwinBus-Video-Türsprechanlage  |
| Mechanische Robustheit       | Vandalismusgeschützt   |
| Funktion verfügbar           | Einstellbare Sprachlautstärke<br>Austauschbares Namensschild an der Frontseite |
| Lichtquelle                  | LED beleuchtetes Namensschild + Klingeltaste RAL 1017                          |
| Anschlüsse - Klemmen         | Schraubklemmen   |
| Winkelanzeige horiz. x vert. | 60° vertical<br>70° horizontal   |
| Brennweite                   | 3,7 mm   |
| Pixelauflösung               | 752 x 582  |
| Abmessungen der Beschriftung | 74 x 12 mm   |
| Oberflächenfinish            | Eloxiert   |
| Montagevariante              | Wandmontage  |
| Montagehöhe                  | 1500...1650 mm   |
| Breite des Rahmens           | 141 mm   |
| Höhe des Rahmens             | 238 mm   |
| Tiefe des Rahmens            | 22 mm  |
| Produktgewicht               | 0,794 kg   |

### Montage

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...35 °C |
| Umweltbedingungen               | Wetterfest  |

### Packing Units

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Verpackungstyp VPE1           | PCE   |
| Anzahl der Geräte pro Packung | 1     |
| Verpackungsgewicht (Lbs)      | 854 g |
| Höhe VPE1                     | 27 cm |
| Breite VPE1                   | 15 cm |
| Länge VPE1                    | 4 cm  |
| Verpackungstyp VPE2           | CAR   |

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Inhaltsmenge VPE2 | 9       |
| Gewicht VPE2      | 8,04 kg |
| Höhe VPE2         | 18,5 cm |
| Breite VPE2       | 40 cm   |
| Länge VPE2        | 30 cm   |

### Offer Sustainability

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt   |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>   |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>   |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>  |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Umweltproduktdeklaration            | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Circular Economy-Eignung            | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>  |
| WEEE                                | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|