1878720

Portier Kameramodul Color. elektrisch umschaltbar, silber





Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Elektrisch einstellbares Kameramodul
Sensortyp	1,3" CCD Color-Kamera
Farbton	Silber

Zusatzmerkmale

Produktbestimmung	TwinBus-Video-Türsprechanlage Modul-Türstation	
Farbe der Lichtquelle	Weiß LED Steuerung über Dimmerschalter	
Erfassungsbereich	60° vertikal 130° horizontal	
Winkelanzeige horizontal x vertikal	60° vertikal 80° horizontal	
Versorgung	Über Netztrafo Über Video-Netzgerät	
Elektrische Verbindung	TwinBus-Anschluss Koaxialanschluss	
Lichtempfindlichkeit	0 lux	
TV-Standards	PAL	
Pixelauflösung	752 x 582	
AV-Ausgangspegel	1 Vss, symmetrical	
Funktion verfügbar	Blendenautomatik	
Montagehöhe	15001650 mm	
Breite	95 mm	
Höhe	95 mm	
Tiefe	33 mm	

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-2040 °C	
---------------------------------	----------	--

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	10,8 cm	
VPE 1 Breite	14,3 cm	
VPE 1 Länge	7,4 cm	
VPE 1 Gewicht	257,0 g	
VPE 2 Art	CAR	
VPE 2 Menge	12	
VPE 2 Höhe	18,5 cm	
-		

VPE 2 Breite	40,0 cm	
VPE 2 Länge	30,0 cm	
VPE 2 Gewicht	3,43 kg	

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt	
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration	
Frei von REACh-SVHC	Ja	
EU-RoHS-Richtlinie	Konform [™] EU-RoHS-Deklaration	
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja	
Quecksilberfrei	Ja	
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China	
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja	
Umweltproduktdeklaration	[™] Produktumweltprofil	
Kreislaufwirtschafts-Profil	[™] Entsorgungsinformationen	
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.	

Vertragliche Gewährleistung

Garantie 18 Monate
