



Hauptmerkmale

Produktserie	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Einsatz mit Zentralabdeckungsplatte
Steckdosenstandard	Britisch
Anzahl Reihen	1 Reihe
Farbton	Polarweiß

Zusatzmerkmale

Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Nennstrom [In]	13 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Material	Thermoplastic
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Material	Thermoplast

Montage

Normen	BS 1363
Schutzart (IP)	IP20

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	77 g
Höhe VPE1	2 cm
Breite VPE1	7,2 cm
Länge VPE1	7,2 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	910 g
Höhe VPE2	9,2 cm
Breite VPE2	17,4 cm
Länge VPE2	25,9 cm
Verpackungstyp VPE3	CAR
Inhaltsmenge VPE3	40
Gewicht VPE3	4,05 kg
Höhe VPE3	18,5 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------