



Hauptmerkmale

Produktserie	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Einsatz mit Zentralabdeckungsplatte
Steckdosenstandard	Britisch
Anzahl Reihen	1 Reihe
Farbton	Polarweiß

Zusatzmerkmale

Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Nennstrom [In]	13 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Material	Thermoplastic
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Material	Thermoplast

Montage

Normen	BS 1363
Schutzart (IP)	IP20

Packing Units

Verpackungsgewicht (Lbs)	0,084 kg
Höhe VPE1	40,000 mm
Breite VPE1	71,000 mm
Länge VPE1	71,000 mm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
