



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Nagelschelle
Kurzbezeichnung des Geräts	TC
Geräteanwendung	Installation einer Rundleitung
Cable type	Rundleitung 8 - 12 mm
Installationstyp	Innenraum
Geliefertes Zubehör	Nagel
Nageldurchmesser	2 mm
Länge	45 mm
Einbautiefe	34 mm

Zusatzmerkmale

Farbton	Weiß (NCS 0500)
Material	Clip: PP (Polypropylen) Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie	C2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C

Montage

Umgebungseigenschaften	Stoßfest UV-beständig
Menge pro Satz	Satz à 100
Produktgewicht	0,00165 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm
VPE 1 Breite	1,2 cm
VPE 1 Länge	1,4 cm
VPE 1 Gewicht	1,817 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------
