



### Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Ästhetischer Name	ELSO Fashion
Produkt- oder Komponententyp	Abdeckrahmen
Farbton	Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz	Satz à 10

### Zusatzmerkmale

Montageposition	Horizontal/vertikal
Anzahl der Reihen	3fach
Material	Duroplast
Höhe	222 mm
Breite	80 mm

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	22,5 cm
VPE 1 Gewicht	58,72 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	8,7 cm
VPE 2 Breite	10,6 cm
VPE 2 Länge	22,8 cm
VPE 2 Gewicht	561 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	18 cm
VPE 3 Breite	23,5 cm
VPE 3 Länge	31,8 cm
VPE 3 Gewicht	3,523 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------