



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO Fashion ELSO Scala ELSO Riva
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seitenerdung
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Anschlüsse - Klemmen	Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm ²
Material	Duroplast

Montage

Normen	VDE 0620
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,0 cm
VPE 1 Breite	7,0 cm
VPE 1 Länge	7,0 cm
VPE 1 Gewicht	94,5 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	4,5 cm
VPE 2 Breite	15,3 cm
VPE 2 Länge	37,6 cm
VPE 2 Gewicht	920,0 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	100
VPE 3 Höhe	24,0 cm
VPE 3 Breite	31,7 cm
VPE 3 Länge	38,5 cm
VPE 3 Gewicht	9,45 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------