



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Nagelschelle
Kurzbezeichnung des Geräts	TC
Geräteanwendung	Installation einer Rundleitung
Cable type	Rundleitung 22 - 26 mm
Installationstyp	Innenraum
Geliefertes Zubehör	Nagel
Nageldurchmesser	2,5 mm
Länge	45 mm
Einbautiefe	21 mm

Zusatzmerkmale

Farbton	Hellgrau (NCS 2502-Y)
Material	Clip: PP (Polypropylen) Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie	C2
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C

Montage

Umgebungseigenschaften	UV-beständig Stoßfest
Menge pro Satz	Satz á 50
Produktgewicht	0,0041 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8,7 cm
VPE 1 Breite	9,4 cm
VPE 1 Länge	13,2 cm
VPE 1 Gewicht	5 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	50
VPE 2 Höhe	9 cm
VPE 2 Breite	9,5 cm
VPE 2 Länge	13,5 cm
VPE 2 Gewicht	250 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	500
VPE 3 Höhe	13,5 cm
VPE 3 Breite	19 cm
VPE 3 Länge	45 cm
VPE 3 Gewicht	2,5 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 months
----------------	-----------