



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Nagelschelle
Kurzbezeichnung des Geräts	TC
Geräteanwendung	Montage eines flachen Kabels
Cable type	Flachkabel 4 x 6 mm
Installationstyp	Innenraum
Geliefertes Zubehör	Nagel
Nageldurchmesser	1,4 mm
Länge	20 mm
Einbautiefe	14 mm

Zusatzmerkmale

Farbton	Klar
Material	Clip: PP (Polypropylen) Nagel: elektroplattiert gehärteter Stahl
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
Atmosphärische/Korrosivitäts-Kategorie	C2

Montage

Umgebungseigenschaften	UV-beständig Stoßfest
Menge pro Satz	Satz à 100
Produktgewicht	0,00037 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2 cm
VPE 1 Breite	0,6 cm
VPE 1 Länge	1 cm
VPE 1 Gewicht	0,456 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------
