



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO Fashion ELSO Riva ELSO Scala
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Mechanismus mit Zentralplatte
Farbton	Reinweiß (RAL 9010)
Menge pro Satz	Satz à 1

Zusatzmerkmale

Stellglied	Drucktaste
Gehäusevariante	Einbau
Schalterfunktion	Doppelt 2-Wege
Anzahl der Wippen	2
Bemessungsstrom	10 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen: Aluminium, Klemmenanschluss 2,5 mm ² Schraubklemmen: Kupfer, Klemmenanschluss 1,5 - 2,5 mm ²
Material	Duroplast

Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,5 cm
VPE 1 Breite	7,5 cm
VPE 1 Länge	7,5 cm
VPE 1 Gewicht	103,0 g
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	2400
VPE 2 Höhe	112 cm
VPE 2 Breite	80 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	270,8 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------