



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Merten Anti-vandalism
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Standardabweichung des Ausgangs	Deutsch
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Mit Klappdeckel

Zusatzmerkmale

Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Anzahl der Steckdosen	3
Befestigung Geräteverdrahtung	Wandgehäuse
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Farbton	Blau
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Material	Polykarbonat

Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	8,700 cm
VPE 1 Länge	21,300 cm
VPE 1 Gewicht	518,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	9,800 cm
VPE 2 Breite	14,300 cm
VPE 2 Länge	30,300 cm
VPE 2 Gewicht	1,146 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	8
VPE 3 Höhe	22,300 cm
VPE 3 Breite	30,600 cm
VPE 3 Länge	40,400 cm
VPE 3 Gewicht	4,960 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------