



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Agrar
Produkt oder Komponententyp	Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Produkt, komplett
Steckdosenstandard	German
Zusätzl. Inform. zum Sockel	Mit Klappdeckel

Zusatzmerkmale

Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Sockelanzahl	3
Befestigung Geräteverdrahtung	Wandgehäuse
Befestigungsart	Mit Schrauben
Nennstrom	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Farbton	Grün
Anschlüsse - Klemmen	Klemmleiste
Material	Polyamid

Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	471 g
Höhe VPE1	5,5 cm
Breite VPE1	8,5 cm
Länge VPE1	21 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	2
Gewicht VPE2	1,06 kg
Höhe VPE2	8,8 cm
Breite VPE2	14,2 cm
Länge VPE2	30,1 cm
Verpackungstyp VPE3	CAR
Inhaltsmenge VPE3	8
Gewicht VPE3	4,65 kg
Höhe VPE3	18,5 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------