



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produktname	Agrar
Ästhetischer Name	Agrar
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Standardabweichung des Ausgangs	Deutsch
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Mit Klappdeckel

### Zusatzmerkmale

Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung	Wandgehäuse
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Material	Polyamid
Farbton	Grün
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Anzahl der Steckdosen	3

### Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,800 cm
VPE 1 Breite	8,600 cm
VPE 1 Länge	21,400 cm
VPE 1 Gewicht	478,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	9,800 cm
VPE 2 Breite	15,100 cm
VPE 2 Länge	30,900 cm
VPE 2 Gewicht	1,056 kg
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	8
VPE 3 Höhe	20,400 cm
VPE 3 Breite	31,000 cm
VPE 3 Länge	40,300 cm
VPE 3 Gewicht	4,596 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------