



### Hauptmerkmale

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Baureihe                     | Thorsman                          |
| Produkt- oder Komponententyp | Kunststoffklemme                  |
| Kurzbezeichnung des Geräts   | TK                                |
| Geräteanwendung              | Aufputz-Montage des Elektrokabels |
| Farbton                      | Weiß                              |
| Menge pro Satz               | Satz à 100                        |

### Zusatzmerkmale

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktkompatibilität | Wandstecker TP0[RETURN]Wandstecker TP1[RETURN]Wandstecker TP2[RETURN]Nagelstecker TPS-4 |
| Befestigung           | Schraube: M6                                                                            |
| Cable type            | Rundleitung 5 - 7 mm                                                                    |
| Montagehalterung      | Gipsplatte<br>Beton<br>Holz<br>Ziegel                                                   |
| Material              | PP (Polypropylen)                                                                       |
| Produktgewicht        | 0,00026 kg                                                                              |

### Montage

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40...80 °C |
|---------------------------------|-------------|

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 0,8 cm  |
| VPE 1 Breite  | 0,9 cm  |
| VPE 1 Länge   | 2 cm    |
| VPE 1 Gewicht | 0,337 g |

### Nachhaltigkeit

|                                     |                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                                                                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja                                                                                          |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                     | Ja                                                                                          |
| RoHS-Richtlinie für China           | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>                                                    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen     | <a href="#">Ja</a>                                                                          |

|                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umweltproduktdeklaration           |  <a href="#">Produktumweltprofil</a> |
| Kreislaufwirtschafts-Profil        | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                    |
| <b>Vertragliche Gewährleistung</b> |                                                                                                                      |
| Gewährleistung                     | 18 months                                                                                                            |