



Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produkt- oder Komponententyp	Kunststoffklemme
Kurzbezeichnung des Geräts	TK
Geräteanwendung	Aufputz-Montage des Elektrokabels
Farbton	Weiß
Menge pro Satz	Satz à 100

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Wandstecker TP0[RETURN]Wandstecker TP1[RETURN]Wandstecker TP2[RETURN]Nagelstecker TPS-4
Befestigung	Schraube: M6
Cable type	Rundleitung 7 - 10 mm
Montagehalterung	Ziegel Holz Beton Gipsplatte
Material	PP (Polypropylen)
Produktgewicht	0,0003 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...80 °C
---------------------------------	-------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	0,8 cm
VPE 1 Breite	0,9 cm
VPE 1 Länge	2 cm
VPE 1 Gewicht	0,468 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------
