



Hauptmerkmale

Produktserie	Thorsman
Produkt oder Komponententyp	Befestigungsband
Kurzbezeichnung des Geräts	TGB
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück
Verpackungstyp	Kunststoffbeutel

Zusatzmerkmale

Material	Kalt gewalzter Stahl Galvanisierter Stahl
Oberflächenfinish	Zinkbeschichtet PELD (Polyethylen niedriger Dichte)
Bohrlochgröße	Ø 4 mm Ø 8 mm
Praktische Belastungsfähigkeit	7 kN
Breite	25 mm
Dicke	2 mm
Länge	10 m
Produktgewicht	2,989 kg

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...100 °C
---------------------------------	--------------

Packing Units

Verpackungsgewicht (Lbs)	2989,000 g
Höhe VPE1	24,000 mm
Breite VPE1	10,000 mm
Länge VPE1	25,000 mm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
