



Hauptmerkmale

Sichtblendenbezeichnung	M-Arc
Produkt oder Komponententyp	Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Produkt, komplett
Steckdosenstandard	German
Zusätzl. Inform. zum Sockel	Mit Klappdeckel

Zusatzmerkmale

Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Befestigung Geräteverdrahtung	Wandgehäuse
Befestigungsart	Mit Schrauben
Nennstrom	16 A
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Farbton	Grün
Anschlüsse - Klemmen	Klemmleiste
Material	Polyamid

Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	203 g
Höhe VPE1	6,7 cm
Breite VPE1	7,3 cm
Länge VPE1	9,6 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	30
Gewicht VPE2	6,5 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------