



Hauptmerkmale

Ästhetischer Name	Agrar
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Standardabweichung des Ausgangs	Deutsch
Zusätzliche Informationen zur Steckdose	Mit Klappdeckel Verriegelt

Zusatzmerkmale

Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Befestigung Geräteverdrahtung	Wandgehäuse
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Bemessungsstrom	16 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Farbton	Grün
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemme
Material	Polyamid

Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------