



Hauptmerkmale

Produktserie	ISFL160 ISFT100-160 INS40-160
Kurzbezeichnung des Geräts	Kabelschuhe
Produkt oder Komponententyp	Gecrimpter Kabelschuh
Zubehör-/Teilekategorie	Anschlusszubehör
Kompatible Produktfamilie	Compact INS Fupact ISFT Fupact ISFL
Beschreibung der Pole	3P
Menge pro Satz	3 Stück pro Satz
Nennstrom [In]	160 A

Zusatzmerkmale

Montagevariante	Befestigt
Leitermaterial	Kupfer
Anschlüsse - Klemmen	Kabelstecker1 Kabel 95 mm ²

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Inhaltsmenge VPE1	1
Gewicht VPE1	158 g
Höhe VPE1	2,5 cm
Breite VPE1	7 cm
Länge VPE1	8 cm
Verpackungstyp VPE2	S03
Inhaltsmenge VPE2	30
Gewicht VPE2	5,227 kg
Höhe VPE2	30 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
