# Produktdatenblatt Eigenschaften

# 290419

# Potentialausgleich-Steckdosen-Einsatz, polarweiß glänzend, System M





### Hauptmerkmale

| Baureihe                        | Merten  |
|---------------------------------|---|
| Produktname                     | System M Inserts                                    |
| Produkt- oder<br>Komponententyp | Potenzialausgleichsdose                             |
| Gerätedarstellung               | Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Abdeckplatte |

#### Zusatzmerkmale

| Gehäusevariante           | Einbau               |  |
|---------------------------|----------------------|--|
| Befestigungsmodus         | Durch Schrauben      |  |
| Anzahl der Steckdosen     | 2                    |  |
| Beschriftung              | Erdungssymbol        |  |
| Farbton                   | Polarweiß (RAL 9010) |  |
| Material                  | Thermoplastisch      |  |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend             |  |
| Schutzart (IP)            | IP20                 |  |
| Breite                    | 71 mm                |  |
| Höhe                      | 71 mm                |  |
| Normen                    | DIN 49440            |  |
|                           |                      |  |

#### Verpackungseinheiten

| v er packurigseiririeiteri |           |  |
|----------------------------|-----------|--|
| VPE 1 Art                  | PCE       |  |
| VPE 1 Menge                | 1         |  |
| VPE 1 Höhe                 | 2,900 cm  |  |
| VPE 1 Breite               | 6,700 cm  |  |
| VPE 1 Länge                | 8,700 cm  |  |
| VPE 1 Gewicht              | 14,000 g  |  |
| VPE 2 Art                  | BB1       |  |
| VPE 2 Menge                | 10        |  |
| VPE 2 Höhe                 | 7,900 cm  |  |
| VPE 2 Breite               | 16,700 cm |  |
| VPE 2 Länge                | 27,700 cm |  |
| VPE 2 Gewicht              | 830,000 g |  |
| VPE 3 Art                  | CAR       |  |
| VPE 3 Menge                | 50        |  |
| VPE 3 Höhe                 | 20,800 cm |  |
| VPE 3 Breite               | 31,100 cm |  |
| VPE 3 Länge                | 41,200 cm |  |
| VPE 3 Gewicht              | 4,510 kg  |  |
|                            |           |  |

# Nachhaltigkeit

| Green Premium Produkt   |
|---|
| ☑ REACh-Deklaration   |
| Ja  |
| Konform E-EU-RoHS-Deklaration   |
| Ja  |
| Ja  |
| ☑ RoHS-Erklärung Für China  |
| ₫Ja   |
| <sup>™</sup> Produktumweltprofil  |
| Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |
| Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
|   |

# Vertragliche Gewährleistung

| Garantie 18 Monate |  |
|--------------------|--|
|--------------------|--|