



### Hauptmerkmale

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Baureihe                     | Merten   |
| Ästhetischer Name            | System M<br>M-Plan glass<br>M-Elegance<br>M-Smart<br>M-Star<br>M-Plan<br>M-Arc |
| Produkt- oder Komponententyp | Kabelausgang   |
| Gehäusevariante              | Einbau   |
| Gerätedarstellung            | Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen  |

### Zusatzmerkmale

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Befestigungsmodus         | Durch Schrauben und Krallen |
| Farbton                   | Aktivweiß (RAL 9010)        |
| Oberflächenbehandlung     | Antibakteriell              |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend                    |
| Material                  | Thermoplastisch             |
| Höhe                      | 71 mm                       |
| Breite                    | 71 mm                       |
| Schutzart (IP)            | IP20                        |
| Hauptfarbton              | Aktivweiß                   |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 5,800 cm  |
| VPE 1 Breite  | 7,500 cm  |
| VPE 1 Länge   | 7,600 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 58,000 g  |
| VPE 2 Art     | CAR       |
| VPE 2 Menge   | 50        |
| VPE 2 Höhe    | 19,800 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,400 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,500 cm |
| VPE 2 Gewicht | 3,238 kg  |

### Nachhaltigkeit

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt                       |
| REACH-Verordnung                    | <a href="#">REACH-Deklaration</a>           |
| Frei von REACH-SVHC                 | Ja  |
| EU-RoHS-Richtlinie                  | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen    | Ja  |
| Quecksilberfrei                     | Ja  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| RoHS-Richtlinie für China       | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>  |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <a href="#">Ja</a>  |
| Umweltproduktdeklaration        | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Kreislaufwirtschafts-Profil     | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |
| WEEE                            | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|                |           |
|----------------|-----------|
| Gewährleistung | 18 Monate |
|----------------|-----------|