



Hauptmerkmale

Produktserie	Thorsman
Produkt oder Komponententyp	Drehanschlusstecker
Farbton	Red
Menge pro Satz	Satz à 100 Stück

Zusatzmerkmale

Anschlüsse - Klemmen	Twist-on 0.5...12.5 mm ² flexible stranded cable Twist-on 0.5...12.5 mm ² rigid stranded cable Twist-on 0.5...12.5 mm ² solid cable
Betriebsbemessungsspannung Ue	440 V AC
Material	PA (polyamide)
Höhe	20 mm
Breite	14 mm
Länge	28 mm

Montage

Normen	EN 60998-2-4
--------	--------------

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	2 g
Höhe VPE1	5,5 cm
Breite VPE1	8 cm
Länge VPE1	12 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
