



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Baureihe	Merten
Produktname	Anti-Vandalism
Ästhetischer Name	Anti-vandalism
Produkt- oder Komponententyp	Drucktaste
Gerätedarstellung	Vollständiger Mechanismus
Farbton	Aluminium

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-polig
Steuerungstyp	Schlüssel
Gehäusevariante	Einbau
Befestigungsmodus	Durch Schrauben und Krallen
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Max. Schaltstrom	10 mA
Material	Aluminium matt

Montage

Oberflächenbehandlung	Metallisch Teflonbeschichtet
Schutzart (IP)	IP44

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,300 cm
VPE 1 Breite	10,900 cm
VPE 1 Länge	11,000 cm
VPE 1 Gewicht	324,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	21
VPE 2 Höhe	20,100 cm
VPE 2 Breite	30,800 cm
VPE 2 Länge	40,700 cm
VPE 2 Gewicht	7,208 kg

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------