



Hauptmerkmale

Produktserie	Merten Anti-vandalism
Sichtblendenbezeichnung	Anti-vandalism
Produkt oder Komponententyp	Drucktaster
Erläuterungen zum Gerät	Einsatz mit Zentralabdeckungsplatte
Farbton	Aluminiumfarben

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-polig
Betätigungsart	Schlüssel
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Befestigungsart	Durch Schrauben und Krallen
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Maximaler Schaltstrom	10 mA
Material	Aluminium matt

Montage

Oberflächenbehandlung	Metallisch Teflonbeschichtet
Schutzart (IP)	IP20

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	219 g
Höhe VPE1	6,6 cm
Breite VPE1	8,8 cm
Länge VPE1	8,8 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	32
Gewicht VPE2	7,41 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Offer Sustainability

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Umweltproduktdeklaration

 [Produktumweltprofil](#)

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 Monate
