



### Hauptmerkmale

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Baureihe                     | Merten HD                           |
| Baureihe                     | Merten                              |
| Produktname                  | Anti-Vandalism                      |
| Ästhetischer Name            | Anti-vandalism                      |
| Produkt- oder Komponententyp | Drucktaste                          |
| Gerätedarstellung            | Einsatz mit Zentralabdeckungsplatte |
| Farbton                      | Aluminium                           |

### Zusatzmerkmale

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Schalterfunktion                | 2-polig                     |
| Steuerungstyp                   | Schlüssel                   |
| Gehäusevariante                 | Einbau                      |
| Befestigungsmodus               | Durch Schrauben und Krallen |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung | 250 V                       |
| Max. Schaltstrom                | 10 mA                       |
| Material                        | Aluminium matt              |

### Montage

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Oberflächenbehandlung | Metallisch<br>Teflonbeschichtet |
| Schutzart (IP)        | IP20                            |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art     | PCE       |
| VPE 1 Menge   | 1         |
| VPE 1 Höhe    | 7,100 cm  |
| VPE 1 Breite  | 8,900 cm  |
| VPE 1 Länge   | 9,000 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 214,000 g |
| VPE 2 Art     | CAR       |
| VPE 2 Menge   | 32        |
| VPE 2 Höhe    | 19,700 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,200 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,400 cm |
| VPE 2 Gewicht | 7,206 kg  |

### Nachhaltigkeit

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| EU-RoHS-Richtlinie               | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja  |
| Quecksilberfrei                  | Ja  |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                          |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>   |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich   |
| WEEE                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|