



Hauptmerkmale

Kurzbezeichnung des Geräts	Trägerschalter
Produkt- oder Komponententyp	Hilfskontakt
Geräteanwendung	Überwachung
Kompatible Produktfamilie	Masterpact MasterPact NT Masterpact MasterPact NW Masterpact MasterPact NW DC ComPact ComPact NS630b - 1600
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 S/Ö

Zusatzmerkmale

Typ der Hilfskontakte	Standard
Betrieb der Hilfskontakte	Angeschlossene Position Prüfposition Getrennte Position
Montagemodus	Einschubtechnik
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	AC-12: 6 A bei 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A bei 240 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A bei 380 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A bei 480 V AC 50/60 Hz DC-12: 0,3 A bei 250 V DC DC-12: 0,8 A bei 125 V DC DC-12: 2,5 A bei 24/48 V DC
Mindestlast	100 mA bei 24 V
Zubehör / Teilekategorie	Ersatzteil für MasterPact NT Ersatzteil für MasterPact NW Ersatzteil für MasterPact NW DC Ersatzteil für ComPact NS630b - 1600

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	1,0 cm
VPE 1 Breite	5,0 cm
VPE 1 Länge	5,0 cm
VPE 1 Gewicht	18,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	7,0 cm
VPE 2 Breite	21,0 cm
VPE 2 Länge	35,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,8 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	600
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	11,25 kg

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------