



Hauptmerkmale

Baureihe	ComPacT
Baureihe	ComPacT NS630b - 1600 neue Generation ComPacT NS1600b - 3200 neue Generation
Kurzbezeichnung des Geräts	MX
Produkt- oder Komponententyp	Spannungsauslösung
Geräteanwendung	Steuerung
Typ des Spannungsauslösers	Öffnerspule Unverzögerter Spannungsauslöser
Steuerungstyp	Standard
[Uc] Steuerkreisspannung	48 V AC 50/60 Hz 48 - 60 V DC
Montageart des Leistungsschalters	Fixiert
Kompatible Produktfamilie	ComPact ComPact NS630b - 1600 ComPact ComPact NS1600b - 3200

Zusatzmerkmale

Betriebsschwelle	0,7 - 1,1 x Un Öffnung
[tA] Antwortzeit	50 ms +/-10 % für ComPact NS630b - 1600 50 ms +/-10 % für ComPact NS1600b - 3200 55 ms +/-10 % für MasterPact NT 70 ms +/-10 % für MasterPact NW
Stromversorgung-Halteleistung	4,5 VA
Zubehör / Teilekategorie	Ersatzteil für MasterPact NT Ersatzteil für MasterPact NW Ersatzteil für ComPacT NS630b - 1600 neue Generation Ersatzteil für ComPacT NS1600b - 3200 neue Generation

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	3,3 cm
VPE 1 Breite	6,0 cm
VPE 1 Länge	8,3 cm
VPE 1 Gewicht	149,0 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	9,0 cm
VPE 2 Breite	13,0 cm
VPE 2 Länge	18,5 cm
VPE 2 Gewicht	1,54 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	60
VPE 3 Höhe	30,0 cm
VPE 3 Breite	30,0 cm
VPE 3 Länge	40,0 cm
VPE 3 Gewicht	9,64 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------