



Hauptmerkmale

| | |
|-----------------------------------|---|
| Baureihe | ComPacT |
| Baureihe | ComPacT NS630b - 1600 neue Generation ComPacT NS1600b - 3200 neue Generation |
| Kurzbezeichnung des Geräts | MX |
| Produkt- oder Komponententyp | Spannungsauslösung |
| Geräteanwendung | Steuerung |
| Typ des Spannungsauslösers | Öffnerspule Unverzögerter Spannungsauslöser |
| Steuerungstyp | Standard |
| [Uc] Steuerkreisspannung | 200 - 250 V AC 50/60 Hz 200 - 250 V DC |
| Montageart des Leistungsschalters | Fixiert |
| Kompatible Produktfamilie | ComPact ComPact NS630b - 1600 ComPact ComPact NS1600b - 3200 |

Zusatzmerkmale

| | |
|-------------------------------|---|
| Betriebsschwelle | 0,7 - 1,1 x Un Öffnung |
| [tA] Antwortzeit | 50 ms +/-10 % für ComPact NS630b - 1600 50 ms +/-10 % für ComPact NS1600b - 3200 55 ms +/-10 % für MasterPact NT 70 ms +/-10 % für MasterPact NW |
| Stromversorgung-Halteleistung | 4,5 VA |
| Zubehör / Teilekategorie | Ersatzteil für MasterPact NT Ersatzteil für MasterPact NW Ersatzteil für ComPacT NS630b - 1600 neue Generation Ersatzteil für ComPacT NS1600b - 3200 neue Generation |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|-----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 3,3 cm |
| VPE 1 Breite | 6,0 cm |
| VPE 1 Länge | 8,2 cm |
| VPE 1 Gewicht | 150,0 g |
| VPE 2 Art | BB1 |
| VPE 2 Menge | 10 |
| VPE 2 Höhe | 9,0 cm |
| VPE 2 Breite | 13,2 cm |
| VPE 2 Länge | 18,5 cm |
| VPE 2 Gewicht | 1,556 kg |
| VPE 3 Art | S03 |
| VPE 3 Menge | 120 |
| VPE 3 Höhe | 30,0 cm |
| VPE 3 Breite | 30,0 cm |
| VPE 3 Länge | 40,0 cm |
| VPE 3 Gewicht | 19,303 kg |

Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|--|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Konform mit Ausnahmen |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|