



Hauptmerkmale

Produktserie	Merten schlagfest
Sichtblendenbezeichnung	Schlagfest
Produkt oder Komponententyp	Wippschalter
Erläuterungen zum Gerät	Produkt, komplett
Farbton	Blau

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-Wege
Stellglied	Bürstenbrücke
Gehäusevariante	Wandgehäuse
Befestigungsart	Durch Schraubbefestigung
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Nennstrom	16 AX
Anzahl der Wippen	1
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Material	Polycarbonat

Montage

Schutzart (IP)	IP66
----------------	------

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	188 g
Höhe VPE1	6,7 cm
Breite VPE1	7,3 cm
Länge VPE1	9,6 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	30
Gewicht VPE2	6,05 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China

Umweltproduktdeklaration

 [Produktumweltprofil](#)

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
