



### Hauptmerkmale

Produktserie	Merten Agrar
Sichtblendenbezeichnung	Agrar
Produkt oder Komponententyp	Wippschalter
Erläuterungen zum Gerät	Produkt, komplett
Farbton	Grün

### Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	2-Wege
Stellglied	Bürstenbrücke
Gehäusevariante	Wandgehäuse
Befestigungsart	Durch Schraubbefestigung
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Nennstrom	16 AX
Anzahl der Wippen	1
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen
Material	Polyamid

### Montage

Schutzart (IP)	IP55
----------------	------

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	223 g
Höhe VPE1	6,4 cm
Breite VPE1	7 cm
Länge VPE1	9,5 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	30
Gewicht VPE2	7,13 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

### Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

---

Umweltproduktdeklaration

 [Produktumweltprofil](#)

---

WEEE

Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

---

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 Monate

---