



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Baureihe	Merten
Produktname	Impact-Resistant
Ästhetischer Name	Schlagfest
Produkt- oder Komponententyp	Wipptaster
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Farbton	Blau

Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-polig
Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Befestigungsmodus	Durch Schraube
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	10 A
Anzahl der Wippen	1
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Polykarbonat

Montage

Schutzart (IP)	IP66
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	7,400 cm
VPE 1 Breite	7,800 cm
VPE 1 Länge	9,700 cm
VPE 1 Gewicht	186,000 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	20,600 cm
VPE 2 Breite	31,000 cm
VPE 2 Länge	40,400 cm
VPE 2 Gewicht	5,956 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------