



### Hauptmerkmale

Produktserie	Merten Agrar
Sichtblendenbezeichnung	Agrar
Produkt oder Komponententyp	Wipptaster
Erläuterungen zum Gerät	Produkt, komplett
Farbton	Grün

### Zusatzmerkmale

Schalterfunktion	1-polig
Stellglied	Bürstenbrücke
Gehäusevariante	Wandgehäuse
Befestigungsart	Durch Schraubbefestigung
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Nennstrom	10 A
Anzahl der Wippen	1
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Material	Polyamid

### Montage

Schutzart (IP)	IP55
----------------	------

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	178 g
Höhe VPE1	6,7 cm
Breite VPE1	7,3 cm
Länge VPE1	9,6 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltsmenge VPE2	30
Gewicht VPE2	5,75 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
RECh-Verordnung	<a href="#">RECh-Deklaration</a>
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja

Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------