



Hauptmerkmale

Produktserie	Merten schlagfest
Sichtblendenbezeichnung	Schlagfest
Produkt oder Komponententyp	Lichtsignal
Farbton	Blau
Schutzart (IP)	IP44

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Wandgehäuse
Betriebsbemessungsspannung Ue	250 V
Bemessungsnennleistung	10 W
Lampenfassung	E14
Leuchtmittel	Ohne Leuchtmittel
Material	Polycarbonat

Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Gewicht VPE1	166,0 g
Höhe VPE1	6,7 cm
Breite VPE1	7,3 cm
Länge VPE1	9,6 cm
Verpackungstyp VPE2	CAR
Inhaltmenge VPE2	30
Gewicht VPE2	5,37 kg
Höhe VPE2	18,5 cm
Breite VPE2	30 cm
Länge VPE2	40 cm

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie

18 months
