



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten HD
Ästhetischer Name	Schlagfest
Produkt- oder Komponententyp	Lichtsignal
Farbton	Blau
Schutzart (IP)	IP44

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Oberfläche
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Nennleistung	10 W
Lampenfassung	E14
Lichtquelle	Ohne Leuchtmittel
Material	Polykarbonat

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,7 cm
VPE 1 Breite	7,3 cm
VPE 1 Länge	9,6 cm
VPE 1 Gewicht	166,0 g
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	30
VPE 2 Höhe	18,5 cm
VPE 2 Breite	30,0 cm
VPE 2 Länge	40,0 cm
VPE 2 Gewicht	5,37 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------