



### Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt- oder Komponententyp	Zentralplatte
Gerätedarstellung	Abdeckplatte mit Befestigungsrahmen
Farbton	Gelb (RAL 1003)

### Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbau
Produktbestimmung	Not-Halt-Schalter
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Material	Thermoplastisch
Höhe	71 mm
Breite	71 mm

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,100 cm
VPE 1 Breite	7,100 cm
VPE 1 Länge	10,100 cm
VPE 1 Gewicht	30,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	7,700 cm
VPE 2 Breite	7,900 cm
VPE 2 Länge	12,700 cm
VPE 2 Gewicht	185,000 g
VPE 3 Art	CAR
VPE 3 Menge	120
VPE 3 Höhe	19,700 cm
VPE 3 Breite	31,000 cm
VPE 3 Länge	40,300 cm
VPE 3 Gewicht	4,786 kg

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------