



### Hauptmerkmale

Produktserie	Merten inserts
Produkt oder Komponententyp	Lampenfassung
Zielort Produkt	Drucktaster Schalter




### Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V
Nennstrom [In]	0,65 mA
Lichtquelle	Glimmlampe

### Verpackungseinheiten

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	2 g
Höhe VPE1	1,3 cm
Breite VPE1	1,7 cm
Länge VPE1	2,7 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	34 g
Höhe VPE2	3,2 cm
Breite VPE2	7,4 cm
Länge VPE2	7,4 cm
Verpackungstyp VPE3	CAR
Inhaltsmenge VPE3	1000
Gewicht VPE3	3,9 kg
Höhe VPE3	18,5 cm
Breite VPE3	30 cm
Länge VPE3	40 cm

### Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform  EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	 Ja

RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------