

Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO Aqua-Top
Produkt- oder Komponententyp	Schalter
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Farbton	Grau (RAL 7035)
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Stellglied	Wippe
Gehäusevariante	Oberfläche
Schalterfunktion	2-Wege
Anzahl der Wippen	1
Bemessungsstrom	10 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen	Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm ²
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Befestigung	Durch Schrauben
Höhe	81 mm
Breite	65 mm
Projektierungstiefe	53 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	8,0 cm
VPE 1 Länge	6,5 cm
VPE 1 Gewicht	128,5 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	6,4 cm
VPE 2 Breite	18,3 cm
VPE 2 Länge	34,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,285 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	1680
VPE 3 Höhe	91,3 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm

VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	237,88 kg

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Ja
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
SCIP-Nummer	70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	Ja
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme	No

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------