

Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO Aqua-Top
Produkt- oder Komponententyp	Steckdose
Abdeckungstyp	Klappdeckel
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seitenerdung
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Farbton	Grau (RAL 7035)
Menge pro Satz	Satz à 5

Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	2
Montageposition	Horizontal
Gehäusevariante	Oberfläche
Bemessungsstrom	16 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen	Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss 1,5 - 2,5 mm ²
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Befestigung	Durch Schrauben
Höhe	81 mm
Breite	133 mm
Projektierungstiefe	53 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,0 cm
VPE 1 Breite	7,0 cm
VPE 1 Länge	13,0 cm
VPE 1 Gewicht	239,4 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	5
VPE 2 Höhe	6,2 cm
VPE 2 Breite	22,1 cm
VPE 2 Länge	28,0 cm
VPE 2 Gewicht	1,197 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	980
VPE 3 Höhe	94,3 cm
VPE 3 Breite	80,0 cm

VPE 3 Länge	120,0 cm
VPE 3 Gewicht	256,612 kg

Nachhaltigkeit

Verpackung ohne Kunststoff	Ja
Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
SCIP-Nummer	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH frei von SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen	Ja
China RoHS-Verordnung	RoHS-Erklärung Für China
Kreislaufwirtschaftsprofil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss nach der spezifischen Abfallsammlung auf den Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Abfalleimer gelangen
Rücknahme	No

Vertragliche Gewährleistung

Gewährleistung	18 Monate
----------------	-----------