



### Hauptmerkmale

|                              |                                                                                |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                     | Merten System M                                                                |
| Ästhetischer Name            | M-Star<br>M-Arc<br>M-Plan glass<br>M-Smart<br>System M<br>M-Elegance<br>M-Plan |
| Produkt- oder Komponententyp | Zentralplatte                                                                  |
| Gerätedarstellung            | Zentralplatte                                                                  |
| Farbton                      | Aktivweiß (RAL 9016)                                                           |

### Zusatzmerkmale

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Produktbestimmung     | Ruf-/Abbruchschalter  |
| Anzahl der Wippen     | 2                     |
| Befestigungsmodus     | Durch Klemme          |
| Material              | Polykarbonat glänzend |
| Oberflächenbehandlung | Antibakteriell        |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 1,3 cm  |
| VPE 1 Breite  | 5,6 cm  |
| VPE 1 Länge   | 5,6 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 13,0 g  |
| VPE 2 Art     | CAR     |
| VPE 2 Menge   | 150     |
| VPE 2 Höhe    | 18,5 cm |
| VPE 2 Breite  | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge   | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 2,8 kg  |
| VPE 3 Art     | BB1     |
| VPE 3 Menge   | 5       |
| VPE 3 Höhe    | 7,0 cm  |
| VPE 3 Breite  | 7,2 cm  |
| VPE 3 Länge   | 8,2 cm  |
| VPE 3 Gewicht | 80,0 g  |

### Nachhaltigkeit

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| EU-RoHS-Richtlinie               | Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Frei von giftigen Schwermetallen | Ja                                          |
| Quecksilberfrei                  | Ja                                          |
| RoHS-Richtlinie für China        | <a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>    |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen  | <a href="#">Ja</a>                          |
| Umweltproduktdeklaration         | <a href="#">Produktumweltprofil</a>         |

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich                                                                                                 |
| WEEE                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|