



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO Aqua-Top
Produkt- oder Komponententyp	Schalter und Steckdose
Abdeckungstyp	Klapdeckel
Gerätedarstellung	Vollständiges Produkt
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seitenerdung
Konfiguration der Ausgangspole	2-polig + E
Farbton	Grau (RAL 7035)
Lichtquelle	Klar Glimmlampe
Gelieferte Ausrüstung	50 x 8 mm label holder
Menge pro Satz	Satz à 5

Zusatzmerkmale

Anzahl der Steckdosen	1
Stellglied	Wippe
Montage des Produkts	Oberfläche
Schalterfunktion	2-Wege
Anzahl der Wippen	1
Einbauposition	Vertikal
Bemessungsstrom	16 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5 - 2,5 mm ² Schraubklemmen:Aluminium, Klemmenanschluss2,5 mm ²
Material	Thermoplastisch
Oberflächenbeschaffenheit	Matt
Höhe	81 mm
Breite	133 mm
Projektierungstiefe	53 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP44
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	16,5 cm
VPE 1 Gewicht	267,26 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------